

Garant GRIDLINE

**ESD-værktøjsskabskabinet til skuffer, 36×24G, Højde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972470 1000
GTIN	4067263126508
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

ESD-ledende værktøjsskabskabinet i 40×28G, passende til skuffer 36×24G. Til montering af skuffer i trin på 25 mm. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås. Passende skuffer under nr. 972473.

**Inklusive ESD-jordingskabel.****Lakering:**

Korpus lysegråt som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret.**

**Bemærk:**

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende. Når værktøjsskabskabinetterne forsynes med skuffer, er det vigtigt, at den samlede fronthøjde af de enkelte skuffefronthøjder svarer til skabskabinettets nyttehøjde.

**Teknisk beskrivelse**

Højde	1000 mm
Maks. bæreevne	4000 kg
Antal udtrækshylder	0
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja

ESD-udstyr	ja
Bredde i G	40
Antal skuffer	0
Vægt	50 kg
Dybde	700 mm
Nyttehøjde	900 mm
Bredde	1000 mm
Jording	Jordingstilslutning på huset
Antal døre	0
ESD-jordingskabel inklusive	ja
Dybde i G	28
Nyttehøjde for skuffer	900 mm
Skuffeutdræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	36×24G
Produkttype	Skabskabinet

## Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21

914227 HU21