

Garant GRIDLINE

**ESD-værktøjsskabskabinet til skuffer, 36×24G, Højde: 900mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 972470 900    |
| GTIN                | 4067263126492 |
| Artikelklasse       | 9GK           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

ESD-ledende værktøjsskabskabinet i 40×28G, passende til skuffer 36×24G. Til montering af skuffer i trin på 25 mm. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås. Passende skuffer under nr. 972473.

**Inklusive ESD-jordingskabel.****Lakering:**

Korpus lysegråt som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret.**

**Bemærk:**

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende. Når værktøjsskabskabinetterne forsynes med skuffer, er det vigtigt, at den samlede fronthøjde af de enkelte skuffefronthøjder svarer til skabskabinettets nyttehøjde.

**Teknisk beskrivelse**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| ESD-jordingskabel inklusive | ja     |
| Dybde                       | 700 mm |
| Antal udtrækshylder         | 0      |
| Antal døre                  | 0      |
| Antal skuffer               | 0      |

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Vægt                                  | 48 kg                        |
| Bredde i G                            | 40                           |
| Højde                                 | 900 mm                       |
| Nyttehøjde                            | 800 mm                       |
| Dybde i G                             | 28                           |
| Jording                               | Jordingstilslutning på huset |
| Maks. bæreevne                        | 4000 kg                      |
| ESD-udstyr                            | ja                           |
| Låsesystem, elektronisk – kan ændres  | ja                           |
| Nyttehøjde for skuffer                | 800 mm                       |
| Bredde                                | 1000 mm                      |
| Skuffeutdræk                          | Udtræksspærre                |
| Højdeindstilling i intervaller        | 25 mm                        |
| Cylinderlås                           | Modulær låseindsats          |
| elektrostatisk egenskab               | EGB/ESD                      |
| Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G | 36×24G                       |
| Produkttype                           | Skabskabinet                 |

## Tilbehør

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Låseblænde til GridLine Type HU21 | 914227 HU21 |
|-----------------------------------|-------------|