

Garant GRIDLINE

ESD-værktøjsskabskabinet til skuffer, 36×24G, Højde: 800mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972470 800
GTIN	4067263126485
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

ESD-ledende værktøjsskabskabinet i 40×28G, passende til skuffer 36×24G. Til montering af skuffer i trin på 25 mm. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås. Passende skuffer under nr. 972473.

Inklusive ESD-jordingskabel.**Lakering:**

Korpus lysegråt som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret.**

Bemærk:

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende. Når værktøjsskabskabinetterne forsynes med skuffer, er det vigtigt, at den samlede fronthøjde af de enkelte skuffefronthøjder svarer til skabskabinettets nyttehøjde.

Teknisk beskrivelse

Nyttehøjde	700 mm
Dybde	700 mm
Antal udtrækshylder	0
Bredde i G	40
Højde	800 mm
Antal skuffer	0
ESD-jordingskabel inklusive	ja
Jording	Jordingstilslutning på huset
Maks. bæreevne	4000 kg
Vægt	45 kg

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Bredde	1000 mm
Dybde i G	28
ESD-udstyr	ja
Antal døre	0
Nyttehøjde for skuffer	700 mm
Skuffeutdræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	36×24G
Produkttype	Skabskabinet

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------