

Garant**Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 16/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260711 16/09
GTIN	4045197655448
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skrue til underlagsplatte	269013 2
Skaftstørrelse	16 mm
Plattestørrelse	9 mm
Funktionsbredde L ₄ , neutrale holdere	8 mm
Samlet længde L, neutrale holdere	100 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
ISO-kode holder	SSDCN 1616H09
Udhængslængde L ₁ , neutrale holdere	9 mm
Underlægsplade	269005 12
passende vendeskærsplatter	SC.. 09T3..
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 2	269013 2
Underlagsplatte Type 12	269005 12
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Vendepatteskruesæt Type 2	269028 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500