

Garant GRIDLINE

ESD-værktøjsskab komplet med skuffer 50 kg, 36×24G, Højde mm / antal skuffer: 800/6**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972460 800/6
GTIN	4067263126539
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjsskab **ESD-ledende**, iht. DIN EN 61340-5-1. Komplet bestykt værktøjsskab 40×28G, med skuffer 36×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i intervaller på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Inklusive ESD-jordingskabel.**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

Bemærk:

- Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.
- Alle kunststofdele (f.eks. dæksler og gribelister) er ikke ESD-ledende.

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nytteflade i G	36×24
Højde	800 mm
Skuffer, nyttebredde i G	36

Vægt	138 kg
Nyttehøjde	700 mm
Skuffer, nyttebredde	900 mm
Skuffer, nyttedybde	600 mm
Bredde	1000 mm
Skuffer, nyttedybde i G	24
Dybde	700 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	50 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produktnavnsegenskab	36x24G
Produkttype	Værktøjsskab

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
ESD-værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 800 mm	972470 800
ESD-skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	972473 100
ESD-skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	972473 150
ESD-skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	972473 200
ESD-skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	972473 75