

Garant GRIDLINE

ESD-værktøjsskab komplet med skuffer 50 kg, 36×24G, Højde mm / antal skuffer: 900/6A**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972460 900/6A
GTIN	4067263126546
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjsskab **ESD-ledende**, iht. DIN EN 61340-5-1. Komplet bestyktet værktøjsskab 40×28G, med skuffer 36×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i intervaller på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Inklusive ESD-jordingskabel.**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

Bemærk:

- **Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.**
- **Alle kunststofdele (f.eks. dæksler og gribelister) er ikke ESD-ledende.**

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nyttedybde	600 mm
Skuffer, nyttedybde i G	24

Skuffer, nyttebredde i G	36
Dybde	700 mm
Bredde	1000 mm
Skuffer, nytteflade i G	36×24
Nyttehøjde	800 mm
Skuffer, nyttebredde	900 mm
Højde	900 mm
Vægt	151 kg
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	50 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produktnavnsegenskab	36×24G
Produkttype	Værktøjsskab

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
ESD-værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 900 mm	972470 900
ESD-skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	972473 150
ESD-skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	972473 200
ESD-skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	972473 75
ESD-skuffe 150 mm	972474 150
ESD-skuffe 200 mm	972474 200
ESD-skuffe 75 mm	972474 75