

**Garant****Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260706 20/09
GTIN	4045197653291
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Skaftstørrelse	20 mm
ISO-kode holder	SSSCR/L 2020K09
passende vendeskærsplatter	SC.. 09T3..
Hovedlængde L <sub>1</sub>	20 mm
Skrue til underlagsplatte	269013 2
Underlægsplade	269005 12
Plattestørrelse	9 mm
Samlet længde L	125 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

**Tilbehør**

Skrue til underlagsplatte Type 2

269013 2

Vendeplatteskruesæt Type 2

269028 2

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Underlagsplatte Type 12

269005 12

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm

659957 500