



Hårdmetal-hammerborsæt „MX4“, Antal bor: 7



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	789062 7
GTIN	4058546414801
Artikelklasse	76G

Beskrivelse

Udførelse:

Borehoved med kvadratisk tværsnit. Forhøjet borehastighed takket være hoved med 4 skær. Dobbelt så lang levetid sammenlignet med hoveder med 2 skær. Rummeligt design med 4 spiraler. Udvendigt TIP TECHNOLOGY – skarpere, vinklet spids: Præcis boring, der ikke glider på overfladen, mere aggressiv i betonstål og hurtigere borehastighed.

PGM-certificeret – bekræfter præcise borehuller til dyvler, både til kemiske og mekaniske ankere. I PACKOUT-kompatibel kunststofkassette.

Anvendelse:

Til boring i beton, granit og murværk – med højeste borekomfort. Meget rolig gang, perfekt til helt runde huller. Design med **4 spiraler** for at sikre en hurtig fjernelse af boremel, få vibrationer og en høj stabilitet. Høj udmattelsesstyrke og lav maskinbelastning.

Indhold:

Hammerbor nr. 789050: 1 stk. af hver
str. 5; 6 længde 115 mm;
str. 6; 8; 8; 10 længde 165 mm;
str. 12 længde 160 mm

Teknisk beskrivelse

Emballage	kunststofkassette
Antal skær Z	7
Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	SDS Plus
Produkttype	Stenbor