



## Universalbor i hårdmetal, sæt, 1/4 tomme (E 6,3), Antal bor: 8



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	787012 8
GTIN	4058546510312
Artikelklasse	76G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Hårdmetalplatte med skarpslebne skær og universalskærvinkel. I kraft af centrerslibning opnås nøjagtig forboring også i hårde overflader. Skaft i sejhærdet specialstål. I PACKOUT-kompatibel plastikkassette.

#### Anvendelse:

Til boring i forskellige materialer, også i én arbejdsgang:

- Tegl, gasbeton, letvægtsmaterialer, kunststof.
- Fliser, keramik, marmor, glas.
- Armeringsjern i beton.

#### Indhold:

Bor nr. 787001: 1 stk. af hver str. 4; 5; 5; 6; 6; 8; 10; 12

#### Bemærk:

- Bemærk: Kun til rotationsboring (ikke slagboring)!
- Hurtigere boring og flere borehuller pr. opladning end med slagboremaskiner.

### Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
----------------	----

Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Ingen slagboring
Bit-sekskantskaft	E 6,3
Produkttype	Universalbor

## Tilbehør

Universalbor i hårdmetal, 1/4 tomme (E 6,3) Bor-Ø 4 mm	787001 4
Universalbor i hårdmetal, 1/4 tomme (E 6,3) Bor-Ø 5 mm	787001 5
Universalbor i hårdmetal, 1/4 tomme (E 6,3) Bor-Ø 6 mm	787001 6
Universalbor i hårdmetal, 1/4 tomme (E 6,3) Bor-Ø 8 mm	787001 8
Universalbor i hårdmetal, 1/4 tomme (E 6,3) Bor-Ø 10 mm	787001 10
Universalbor i hårdmetal, 1/4 tomme (E 6,3) Bor-Ø 12 mm	787001 12