



## Hårdmetal-hammerborsæt „MX4“, Antal bor: 5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

789062 5

GTIN

4058546521660

Artikelklasse

76G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Borehoved med kvadratisk tværsnit. Forhøjet borehastighed takket være hoved med 4 skær. Dobbelt så lang levetid sammenlignet med hoveder med 2 skær. Rummeligt design med 4 spiraler. Udvendigt TIP TECHNOLOGY – skarpere, vinklet spids: Præcis boring, der ikke glider på overfladen, mere aggressiv i betonstål og hurtigere borehastighed.

PGM-certificeret – bekræfter præcise borehuller til dyvler, både til kemiske og mekaniske ankere. I PACKOUT-kompatibel kunststofkassette.

#### Anvendelse:

Til boring i beton, granit og murværk – med højeste borekomfort. Meget rolig gang, perfekt til helt runde huller. Design med **4 spiraler** for at sikre en hurtig fjernelse af boremel, få vibrationer og en høj stabilitet. Høj udmattelsesstyrke og lav maskinbelastning.

#### Indhold:

Hammerbor nr. 789050: 1 stk. af hver  
str. 5; 6 længde 115 mm;  
str. 6; 8; 10 længde 165 mm

### Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	5
Emballage	kunststofkassette
Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	SDS Plus
Produkttype	Stenbor