



KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 2×D, Ø DC m7: 26,5 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	235500 26,5
GTIN	4047109047280
Artikelklasse	24P

Beskrivelse

Udførelse:

Med kombiskaft.

- Optimerede kølekanaler giver sikker spåntransport.
- Spidsvinkel 174° til næsten jævn boringsbund.

Anvendelse:

- Stående og roterende brug.
- Til vanskelige borebetingelser (valsehud, støbegodshældninger, afbrudt snit).
- Til boringer med tolerance $\pm 0,2$ mm.

Med vendeplatter nr. 236520 – 236576.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Udhængslængde L_A : 78 mm

Skaft-Ø D_s : 32 mm

Skaftlængde L_s : 60 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: SOEX 07T308 23-..

Vendeplatteskruesæt: 239652 8IP1 (1,3 Nm)

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s	32 mm
Nyttelængde L_1	54 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 07T308 23-..

Antal skær Z	1
Vendeplatteskruesæt	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Skaftlængde L _s	60 mm
Serie	KUB Quatron®
Nominel Ø D	26,5
Samlet længde L	138 mm
Udhængslængde L _A	78 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	2×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boranvendelse	Centrerboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Skrå forboring
Boranvendelse	Tværboring
Boranvendelse	Boring af pakker
Boranvendelse	Fordybning
Boranvendelse	Skrå udgang
Boranvendelse	Konveks
Indvendig køling	ja

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, skaft E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP1	239652 8IP1