

Garant**GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 5×D, Ø DC m7: 40,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	234015 40,5
GTIN	4045197697523
Artikelklasse	21S

Beskrivelse**Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

Boringstolerance: -0,1 / +0,35 mm

Beskrivelse:

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

Anvendelse reklametekst:

Med vendeplatte nr. GG2340 - GG2389.

Passer til:

Vendeplatter SOGX 130511.

Anbefaling:

Ved forboring reduceres tilspændingen til 70 %.

Bemærk:

Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	40 mm
Vendeplatteskruesæt	239700 20IP (6,3 Nm)
Nyttelængde L ₁	205 mm
Antal skær Z	1
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 130511

Skaftlængde L_s	68 mm
Serie	Power Drill
Nominel $\varnothing D$	40,5
til tomme- \varnothing	1 19/32 tommer
Maks. justeringsgrænse V_{max}	0,25 mm
Udhængslængde L_A	234 mm
Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB6535
Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB6640
Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB630
Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB6810
Boreddybde for vendepladebor op til	5xD
Skaft	ISO 9766
Bor anvendelse	Betinget centrerboring
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Bor anvendelse	Betinget tværboring
Bor anvendelse	Betinget pakkeboring
Bor anvendelse	Betinget skrå udgang
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendepladebor

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 20IP	239700 20IP

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 1600 cNm

659906 1600

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 1600 cNm

659957 1600