


**Garant****Stikplatte neutral, HU9310, Stikbredde W: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273298 8
GTIN	4067263126829
Artikelklasse	21J

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Til stikklinger nr. 273551 – 273558.

**Teknisk beskrivelse**

Belægning	ubelagt
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Tilspænding f	0,19 mm/o
Skæremateriale	HM
Stikbredde W	8 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	N
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HU9310
Antal skift/skær	1
Vendeskærsplatteprofil	neutral

Produkttype

Vendskærsplatte til stikdrejning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Aluminiumskunststoffer	egnet	380 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	360 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	280 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		