

Garant**Stikplatte neutral, HU9215, Stikbredde W: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273296 6
GTIN	4067263126584
Artikelklasse	21H

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til stikklinger nr. 273551 – 273558.

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Stikbredde W	6 mm
Belægning	ubelagt
Hjørneradius	0,3 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,17 mm/o
Primær anvendelse	K
Skærebetingelse	meget afbrudt
Type	HU9215
Antal skift/skær	1
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	110 m/min	P

Datablad

Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	100 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	80 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	70 m/min	P
GG (G)	egnet	100 m/min	K
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		