

Garant**SOGX 080407, HB6535, Type: ST900**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 234062 ST900 |
| GTIN | 4045197697769 |
| Artikelklasse | 21E |

Beskrivelse

Passer til:

GARANT Power Drill nr. 234000 – 234025.

Anbefaling:

Ved forboring med holder nr. 234015 og nr. 234025 reduceres tilspændingen til 70 %.

Tilspænding f: 0,08 - 0,16 mm/o

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Type | ST900 |
| Serie | Power Drill |
| Antal skift/skær | 4 |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 080407 |
| Type | HB6535 |
| Skæremateriale | HM |
| Tilspænding f | 0,08 - 0,16 mm/o |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til boring |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 270 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 250 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | 220 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | betinget egnet | 180 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | betinget egnet | 170 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | betinget egnet | 150 m/min | M |
| CuZn | betinget egnet | 250 m/min | N |
| våd, maksimal | egnet | | |