

HOLEX

Værkstedsvogn, inkl. universalt værktøjssortiment, 241 dele til 7 skuffer, Type: 1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	689500 1
GTIN	4067263129516
Artikelklasse	66H

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt værktøjssvogn med 7 skuffer. Skufferne er fyldt med et **HOLEX universalt værktøjssortiment med 241 dele** med følgende indhold: Skruenøgler, tænger, topnøgler med 1/4 og 1/2 tomme, slagværktøj, låseringstænger, skruetrækkere og tilbehør. Værktøjet i de øverste **6 skuffer** er placeret i skræddersyede, tofarvede PE-hårdskumindsatser, hvorved hvert enkelt værktøj får sin egen faste plads i værkstedsvognen. Værktøjet i den nederste skuffe er løst og kan suppleres individuelt med ekstra værktøj.

Leveringsomfang:

Værkstedsvogn med helt udtræk og 7 skuffer: 1× nr. 914705 str. 7
Måleudstyr og tilbehør - 22-delt: 1× nr. 689501 str. 1 hårdskumsindlæg
1× nr. 081437 str. BLACK LED-lommelygte, med batterier
1× nr. 085154 str. B permanent markør Dura-Ink® 15
1× nr. 096845 str. CLEAR Komfort-beskyttelsesbriller
1× nr. 410200 str. 150 skydelære, nonius 1/20
1× nr. 458800 str. HM lige hårdmetalridsenål
1× nr. 461805 str. 300 stållineal bøjbar, smal, rustfri, matteret med deling på bagsiden
1× nr. 462014 str. 3 rulle målebånd mm/tomme aflæsning
1× nr. 466200 str. 2 plasttommestok
1× nr. 467436 str. 400 aluminiumsvaterpas, med magnet
1× nr. 844525 str. 1F kabelkniv med plastikhåndtag, foldbar
1× nr. 845010 str. 10 afbrækningsklingsæt 10 dele, 18 mm „experience“
1× nr. 845039 str. 160 universalkniv med støbt zinkhåndtag, til 18 mm klinger

1× nr. 452600 str. 150X100 anslagsvinkel, nøjagtighed 2
Skruenøglesortiment - 21 dele: 1× nr. 689501 str. 2 hårdskumsindlæg
1× nr. 613950 str. 21; 22 ringgaffelnøgle
1× nr. 613960 str. 9 ringgaffelnøglesæt
1× nr. 614805 str. 7; 8; 10; 13; 17 gaffelnøgle / skralderingsnøgle
1× nr. 622201 str. 7; 8; 10; 13 topnøgle med skaft, lang
1× nr. 813961 str. 200 skiftenøgle med grebsovertræk
Topnøglesortiment 1/4 og 1/2 tomme - 115 dele: 1× nr. 689501 str. 3 hårdskumsindlæg
1× nr. 631020 str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 6-kantet hoved, 1/4 tomme
1× nr. 631720 str. 3; 4; 5 6-kantet skruebit, 1/4 tomme, kort
1× nr. 632090 str. 1/4 reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme med uddriver
1× nr. 632420 str. 50; 100 forlænger, 1/4 tomme
1× nr. 633029 str. 116 t-greb, 1/4 tomme
1× nr. 633520 str. 1/4 kardanled, 1/4 tomme
1× nr. 640190 str. 1/2 reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme med uddriver
1× nr. 641020 str. 125; 255 forlænger, 1/2 tomme
1× nr. 641320 str. 295 t-greb, 1/2 tomme
1× nr. 641620 str. 1/2 kardanled, 1/2 tomme
1× nr. 642120 str. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 12-kantet hoved, 1/2 tomme
1× nr. 643220 str. 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 6-kantet skruebit 1/2 tomme
1× nr. 675597 str. 71 Bit-sortiment, 71 dele
1× nr. 676566 str. 1 magasinskruestrækkerholder med 1/4 tomme bits, med skralde og magnet
1× nr. 676668 str. 60 skruestrækkerholder med magnet til 1/4 tomme bits
1× nr. 676950 str. 4/4 adapter med 1/4 tomme C 6,3 6-kant-skaft
Skruetrækkesæt - 32 dele: 1× nr. 689501 str. 4 hårdskumsindlæg
1× nr. 625701 str. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25 skruestrækker til Torx®
1× nr. 627225 str. 9 sekskant-vinkelnøglesæt, forniklet
1× nr. 660701 str. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8; 10 skruestrækker til ligekærv, med kraftskaft
1× nr. 664201 str. 4; 5,5; 6,5 skruestrækker til ligekærv, kort
1× nr. 668401 str. 0; 1; 2; 3 skruestrækker til Phillips-skruer, med kraftskaft
1× nr. 668471 str. 1; 2 skruestrækker til Phillips-skruer, kort
Tangsortiment - 12 dele: 1× nr. 689501 str. 5 hårdskumsindlæg
1× nr. 702995 str. 180 Vanadium-kombinationstang, blank, med 2K-greb
1× nr. 706145 str. 250 vandpumpetang, kemisk sortfarvet, med grebsovertræk
1× nr. 713195 str. 200 flad rundtang lige, blank, med grebsovertræk
1× nr. 713595 str. 200 flad rundtang vinklet, blank, med grebsovertræk
1× nr. 719805 str. J1; J2 indvendig låseringstang, form C, lige kæber
1× nr. 719905 str. A1; A2 udvendig låseringstang, form A, lige kæber
1× nr. 725245 str. 160 skævbider blank, med greb
1× nr. 818305 lille rørskærer med 4 føringsruller
1× nr. 860351 str. 50 fjedertvinge
Slibemiddels- og slagværktøjssortiment - 18 dele: 1× nr. 689501 str. 6 hårdskumsindlæg
1× nr. 517420 str. 250 filsæt med 2K-skaft, 5 dele i rulletaske
1× nr. 557660 str. F universalrensesten

1× nr. 575000 str. 4 håndstålborste, glat ståltråd, 0,35 mm
1× nr. 748000 str. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9 splituddriver med styretulle
1× nr. 750530 str. 500 smedehammer med 3K-skaft
1× nr. 755500 str. A400 gummihammer sort
Supplerende artikel - 21 dele: 1× nr. 081670 str. 500 magnetholder fleksibel
1× nr. 115051 str. 1-10 HOLEX CleverDrill spiralborsæt HSS nr. 114031 med kassette
1× nr. 580800 str. nedstrygerbue med greb, med bimetalklinge, 24 tænder
1× nr. WM0002 str. E spillekort fårehoved

Bemærk:

Værktøjet leveres løst. Forsendelse af den bestykkede værkstedsvogn 689500 str. 1 er kun mulig inden for EU.

Teknisk beskrivelse

Antal skuffer	7
Produkttype	Værkstedsvogn

Tilbehør

LED-lommelygtemed batterier Farve BLACK	081437 BLACK
Magnetløfter, fleksibel Magnettrækkraft 500 g	081670 500
Permanentmarker Dura-Ink® 15 Skrivefarve B	085154 B
Komfortbeskyttelsesbrille Glastoning CLEAR	096845 CLEAR
HOLEX CleverDrill spiralborsæt HSS nr. 114031 med kassette Type 1-10	115051 1-10
SkydelæreNonius 1/20 Måleområde 150 mm	410200 150
Lige hårdmetal-ridsenål Type HM	458800 HM
Stållineal, bøjelig, smal, rustfrimatteret med opdeling på bagsiden Samlet længde 300 mm	461805 300
Båndmål mm-/tommeaflysning Båndlængde 3 m	462014 3
Tomrestok i kunststof Længde 2 m	466200 2
Aluminiumsvaterpasmed magnet Længde 400 mm	467436 400
Filsæt med 2-komponent-skaft, 5 dele i rulletaske Længde uden angel 250 mm	517420 250

Universalrensesten Type F	557660 F
HåndstålborsteStåltråd, glat 0,35 mm Antal besætningsrækker 4	575000 4
Nedstryger med grebmed bimetalklinge 24 tænder	580800
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 21 mm	613950 21
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 22 mm	613950 22
Ringgaffelnøglesæt Antal nøgler 9	613960 9
Gaffelnøgle/skralderingsnøgle Nøglestørrelse 10 mm	614805 10
Gaffelnøgle/skralderingsnøgle Nøglestørrelse 13 mm	614805 13
Gaffelnøgle/skralderingsnøgle Nøglestørrelse 17 mm	614805 17
Gaffelnøgle/skralderingsnøgle Nøglestørrelse 7 mm	614805 7
Gaffelnøgle/skralderingsnøgle Nøglestørrelse 8 mm	614805 8
Topnøgle med skaftlang Nøglestørrelse 10 mm	622201 10
Topnøgle med skaftlang Nøglestørrelse 13 mm	622201 13
Topnøgle med skaftlang Nøglestørrelse 7 mm	622201 7
Topnøgle med skaftlang Nøglestørrelse 8 mm	622201 8
Skruetrækker til Torx® Torx®-profil TX10	625701 TX10
Skruetrækker til Torx® Torx®-profil TX15	625701 TX15
Skruetrækker til Torx® Torx®-profil TX20	625701 TX20
Skruetrækker til Torx® Torx®-profil TX25	625701 TX25
Skruetrækker til Torx® Torx®-profil TX6	625701 TX6
Skruetrækker til Torx® Torx®-profil TX7	625701 TX7
Skruetrækker til Torx® Torx®-profil TX8	625701 TX8
Skruetrækker til Torx® Torx®-profil TX9	625701 TX9
Sekskantnøglesætforniklet Antal skruetrækkere 9	627225 9
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 10 mm	631020 10
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 11 mm	631020 11
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 13 mm	631020 13
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 4 mm	631020 4
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 4,5 mm	631020 4,5

6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 5 mm	631020 5
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 5,5 mm	631020 5,5
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 6 mm	631020 6
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 7 mm	631020 7
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 8 mm	631020 8
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 9 mm	631020 9
6-kantet skruebit, 1/4 tommekort sekskant 3 mm	631720 3
6-kantet skruebit, 1/4 tommekort sekskant 4 mm	631720 4
6-kantet skruebit, 1/4 tommekort sekskant 5 mm	631720 5
Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme med uddriver Type 1/4	632090 1/4
Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 100 mm	632420 100
Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 50 mm	632420 50
T-greb, 1/4 tomme Hel længde 116 mm	633029 116
Kardanled 1/4 tomme Type 1/4	633520 1/4
Reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme med uddriver Type 1/2	640190 1/2
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 125 mm	641020 125
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 255 mm	641020 255
T-greb, 1/2 tomme Hel længde 295 mm	641320 295
Kardanled, 1/2 tomme Type 1/2	641620 1/2
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 13 mm	642120 13
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 14 mm	642120 14
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 15 mm	642120 15
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 16 mm	642120 16
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 17 mm	642120 17
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 18 mm	642120 18
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 19 mm	642120 19
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 21 mm	642120 21
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 22 mm	642120 22

12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 24 mm	642120 24
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 10 mm	643220 10
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 12 mm	643220 12
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 14 mm	643220 14
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 17 mm	643220 17
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 5 mm	643220 5
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 6 mm	643220 6
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 8 mm	643220 8
Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft Skærbredde b 10 mm	660701 10
Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft Skærbredde b 2,5 mm	660701 2,5
Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft Skærbredde b 3,5 mm	660701 3,5
Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft Skærbredde b 5,5 mm	660701 5,5
Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft Skærbredde b 7 mm	660701 7
Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft Skærbredde b 8 mm	660701 8
Skruetrækker til ligekærv, kort Skærbredde b 4 mm	664201 4
Skruetrækker til ligekærv, kort Skærbredde b 5,5 mm	664201 5,5
Skruetrækker til ligekærv, kort Skærbredde b 6,5 mm	664201 6,5
Skruetrækker til Phillipsskruer, med kraftskaft Krydskærvstørrelse 0	668401 0
Skruetrækker til Phillipsskruer, med kraftskaft Krydskærvstørrelse 1	668401 1
Skruetrækker til Phillipsskruer, med kraftskaft Krydskærvstørrelse 2	668401 2
Skruetrækker til Phillipsskruer, med kraftskaft Krydskærvstørrelse 3	668401 3
Skruetrækker til Phillipsskruer, kort Krydskærvstørrelse 1	668471 1
Skruetrækker til Phillipsskruer, kort Krydskærvstørrelse 2	668471 2

Bit-sortiment 71 dele Antal dele 71	675597 71
Magasinskruetrækkerholder med 1/4 tomme bitsmed skralde og magnet Type 1	676566 1
Skrueetrækkerholder til 1/4 tomme bitsmed magnet Klingelængde 60 mm	676668 60
Adapter med 1/4 tomme C 6,3 6-kant-skaft Type 4/4	676950 4/4
Vanadium-kombinationstang, blank, med tokomponentgreb Hel længde 180 mm	702995 180
Vandpumpetang, sort forkromet, med grebsovertræk Hel længde 250 mm	706145 250
Flad rundtang lige, blank, med grebsovertræk Hel længde 200 mm	713195 200
Flad rundtang vinklet, blank, med grebsovertræk Hel længde 200 mm	713595 200
Låseringstang Type J1	719805 J1
Låseringstang Type J2	719805 J2
Låseringstang Type A1	719905 A1
Låseringstang Type A2	719905 A2
Skævbider blank, med greb Hel længde 160 mm	725245 160
Splituddriver med styretulle Spids-Ø 0,9 mm	748000 0,9
Splituddriver med styretulle Spids-Ø 1,4 mm	748000 1,4
Splituddriver med styretulle Spids-Ø 1,8 mm	748000 1,8
Splituddriver med styretulle Spids-Ø 2,4 mm	748000 2,4
Splituddriver med styretulle Spids-Ø 2,8 mm	748000 2,8
Splituddriver med styretulle Spids-Ø 3,4 mm	748000 3,4
Splituddriver med styretulle Spids-Ø 3,9 mm	748000 3,9
Splituddriver med styretulle Spids-Ø 4,9 mm	748000 4,9
Splituddriver med styretulle Spids-Ø 5,9 mm	748000 5,9
Smedehammer med 3K-skaft Vægt uden skaft 500 g	750530 500
Gummihammer sort Type A400	755500 A400
Skiftenøgle med greb Hel længde 200 mm	813961 200

Lille rørskærer med 4 føringsruller	818305
Kabelkniv med kunststofgreb, klapbar Type 1F	844525 1F
Knækklingesæt, 10 stk., 18 mm "experience" antal 10	845010 10
Universalkniv med greb i trykstøbt zink 18 mm Hel længde 160 mm	845039 160
Fjedertvinge Spændvidde 50 mm	860351 50
Værkstedsvogn med skuffer med helt udtræk Antal skuffer 7	914705 7