

**HOLEX**

## Værkstedsvogn, inkl. elektriker værktøjssortiment, 111 dele til 6 skuffer, Type: 1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	689505 1
GTIN	4067263129509
Artikelklasse	66H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kompakt værktøjsvogn med 7 skuffer. Skufferne er fyldt med et **HOLEX elektrikersortiment med 111 dele** med følgende indhold: Skruenøgler, tænger, topnøgler 3/8 tomme og 1/2 tomme, skruetrækkere, supplerende artikler og værktøj til afisolering, skæring og crimpning. Værktøjet i de øverste **5 skuffer** er placeret i skræddersyede, tofarvede PE-hårds-kumindsatser, hvorved hvert enkelt værktøj får sin egen faste plads i værktøjsvognen. De resterende 2 skuffer kan bruges individuelt.

#### Leveringsomfang:

Værkstedsvogn med helt udtræk og 7 skuffer: 1× nr. 914705 str. 7  
Måleudstyr og tilbehør - 22-delt: 1× nr. 689506 str. 1 hårdskumsindlæg  
1× nr. 085154 str. B permanent markør Dura-Ink® 15  
1× nr. 096845 str. CLEAR Komfort-beskyttelsesbriller  
1× nr. 410200 str. 150 skydelære, nonius 1/20  
1× nr. 452600 str. 150X100 anslagsvinkel, nøjagtighed 2  
1× nr. 458800 str. HM lige hårdmetalridsenål  
1× nr. 461805 str. 300 stållineal bøjbar, smal, rustfri, matteret med deling på bagsiden  
1× nr. 462014 str. 3 rullemålebånd mm/tomme aflæsning  
1× nr. 466200 str. 2 plasttommestok  
1× nr. 467475 str. 250 styreskab vaterpas med magnet  
1× nr. 844525 str. 1F kabelkniv med plastikhåndtag, foldbar  
1× nr. 845010 str. 10 afbrækningsklingesæt 10 dele, 18 mm „experience“  
1× nr. 845039 str. 160 universalkniv med støbt zinkhåndtag til 18 mm klinger

Skruenøglesortiment - 22 dele: 1× nr. 689506 str. 2 hårdskumsindlæg  
 1× nr. 613333 str. 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 24 gaffelnøgle, fuldisoleret  
 1× nr. 614833 str. 10; 11; 13; 14; 19; 24 enkelt ringnøgle med skralde, fuldisoleret  
 1× nr. 618203 str. 8; 10; 13; 14; 17; 19; 24 enkelt ringnøgle, fuldisoleret  
 1× nr. 814006 str. 200 skiftenøgle, VDE-isoleret  
 Topnøglesortiment 3/8 og 1/2 tomme - 35 dele: 1× nr. 689506 str. 3 hårdskumsindlæg  
 1× nr. 637681 str. 3/8 reverserbar skraldenøgle, 3/8 tomme med uddriver, fuldisoleret  
 1× nr. 637683 str. 3/8 t-greb, 3/8 tomme, fuldisoleret  
 1× nr. 637685 str. 125 forlænger, 3/8 tomme, fuldisoleret  
 1× nr. 637687 str. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 6-kantet hoved, 3/8 tomme, fuldisoleret  
 1× nr. 637689 str. 5; 6; 8 6-kantet skruebit, 3/8 tomme, fuldisoleret  
 1× nr. 643801 str. 1/2 reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme, fuldisoleret  
 1× nr. 643803 str. 1/2 t-greb, 1/2 tomme, fuldisoleret  
 1× nr. 643805 str. 125 forlænger, 1/2 tomme, fuldisoleret  
 1× nr. 643807 str. 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22; 24 6-kantet hoved, 1/2 tomme, fuldisoleret  
 1× nr. 643809 str. 5; 6; 8; 10 6-kantet skruebit, 1/2 tomme, fuldisoleret  
 Skruetrækkersæt - 21 dele: 1× nr. 689506 str. 4 hårdskumsindlæg  
 1× nr. 625780 str. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 elektrikerskruetrækker til Torx®, fuldisoleret  
 1× nr. 663301 str. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 elektrikerskruetrækker til ligekærv, fuldisoleret  
 1× nr. 665050 str. 3 enkeltpolet fasetester  
 1× nr. 668631 str. 0; 1; 2; 3; 4 elektrikerskruetrækker til Phillips-skruer, fuldisoleret  
 Supplerende artikel - 2 dele: 1× nr. 081670 str. 500 magnetholder, fleksibel  
 1× nr. 473320 str. 9917 multimeter  
 1× nr. WM0002 str. E-spillekort fårehoved

**Bemærk:**

**Værktøjet leveres løst. Forsendelse af den bestykkede værkstedsvogn 689505 str. 1 er kun mulig inden for EU.**

---

**Teknisk beskrivelse**

Antal skuffer	6
Produkttype	Værkstedsvogn

---

**Tilbehør**

LED-lommelygtemed batterier Farve BLACK	081437 BLACK
Magnetløfter, fleksibel Magnettrækkraft 500 g	081670 500
Permanentmarker Dura-Ink® 15 Skrivefarve B	085154 B

---

Komfortbeskyttelsesbrille Glastoning CLEAR	096845 CLEAR
Skydelære Nonius 1/20 Måleområde 150 mm	410200 150
Lige hårdmetal-ridsenål Type HM	458800 HM
Stållineal, bøjelig, smal, rustfrimatteret med opdeling på bagsiden Samlet længde 300 mm	461805 300
Båndmål mm-/tommeaflysning Båndlængde 3 m	462014 3
Tommestok i kunststof Længde 2 m	466200 2
Elskabs-vaterpasmed magnet Længde 250 mm	467475 250
Multimeter Apparatype 9917	473320 9917
Gaffelnøgleisoleret Nøglestørrelse 10 mm	613333 10
Gaffelnøgleisoleret Nøglestørrelse 11 mm	613333 11
Gaffelnøgleisoleret Nøglestørrelse 13 mm	613333 13
Gaffelnøgleisoleret Nøglestørrelse 14 mm	613333 14
Gaffelnøgleisoleret Nøglestørrelse 17 mm	613333 17
Gaffelnøgleisoleret Nøglestørrelse 19 mm	613333 19
Gaffelnøgleisoleret Nøglestørrelse 24 mm	613333 24
Gaffelnøgleisoleret Nøglestørrelse 8 mm	613333 8
Enkelt ringnøgle med skraldeisoleret Nøglestørrelse 10 mm	614833 10
Enkelt ringnøgle med skraldeisoleret Nøglestørrelse 11 mm	614833 11
Enkelt ringnøgle med skraldeisoleret Nøglestørrelse 13 mm	614833 13
Enkelt ringnøgle med skraldeisoleret Nøglestørrelse 14 mm	614833 14
Enkelt ringnøgle med skraldeisoleret Nøglestørrelse 19 mm	614833 19
Enkelt ringnøgle med skraldeisoleret Nøglestørrelse 24 mm	614833 24
Enkelt ringnøgleisoleret Nøglestørrelse 10 mm	618203 10
Enkelt ringnøgleisoleret Nøglestørrelse 13 mm	618203 13
Enkelt ringnøgleisoleret Nøglestørrelse 14 mm	618203 14
Enkelt ringnøgleisoleret Nøglestørrelse 17 mm	618203 17
Enkelt ringnøgleisoleret Nøglestørrelse 19 mm	618203 19
Enkelt ringnøgleisoleret Nøglestørrelse 24 mm	618203 24
Enkelt ringnøgleisoleret Nøglestørrelse 8 mm	618203 8

Elektrikerskruetrækker til Torx®,isoleret Torx®-profil TX10	625780 TX10
Elektrikerskruetrækker til Torx®,isoleret Torx®-profil TX15	625780 TX15
Elektrikerskruetrækker til Torx®,isoleret Torx®-profil TX20	625780 TX20
Elektrikerskruetrækker til Torx®,isoleret Torx®-profil TX25	625780 TX25
Elektrikerskruetrækker til Torx®,isoleret Torx®-profil TX30	625780 TX30
Elektrikerskruetrækker til Torx®,isoleret Torx®-profil TX8	625780 TX8
Elektrikerskruetrækker til Torx®,isoleret Torx®-profil TX9	625780 TX9
Reverserbar skraldenøgle, 3/8 tomme, med uddriverisoleret Type 3/8	637681 3/8
T-greb, 3/8 tommeisoleret Type 3/8	637683 3/8
Forlænger, 3/8 tommeisoleret Hel længde 125 mm	637685 125
6-kantet hoved, 3/8 tommeisoleret Nøglestørrelse 10 mm	637687 10
6-kantet hoved, 3/8 tommeisoleret Nøglestørrelse 11 mm	637687 11
6-kantet hoved, 3/8 tommeisoleret Nøglestørrelse 12 mm	637687 12
6-kantet hoved, 3/8 tommeisoleret Nøglestørrelse 13 mm	637687 13
6-kantet hoved, 3/8 tommeisoleret Nøglestørrelse 14 mm	637687 14
6-kantet hoved, 3/8 tommeisoleret Nøglestørrelse 15 mm	637687 15
6-kantet hoved, 3/8 tommeisoleret Nøglestørrelse 16 mm	637687 16
6-kantet hoved, 3/8 tommeisoleret Nøglestørrelse 17 mm	637687 17
6-kantet hoved, 3/8 tommeisoleret Nøglestørrelse 18 mm	637687 18
6-kantet hoved, 3/8 tommeisoleret Nøglestørrelse 19 mm	637687 19
6-kantet hoved, 3/8 tommeisoleret Nøglestørrelse 8 mm	637687 8
6-kantet skruebit, 3/8 tommeisoleret sekskant 5 mm	637689 5
6-kantet skruebit, 3/8 tommeisoleret sekskant 6 mm	637689 6
6-kantet skruebit, 3/8 tommeisoleret sekskant 8 mm	637689 8
Reverserbar skraldenøgle, 1/2 tommeisoleret Type 1/2	643801 1/2
T-greb, 1/2 tommeisoleret Type 1/2	643803 1/2
Forlænger, 1/2 tommeisoleret Hel længde 125 mm	643805 125
6-kantet hoved, 1/2 tommeisoleret Nøglestørrelse 10 mm	643807 10
6-kantet hoved, 1/2 tommeisoleret Nøglestørrelse 11 mm	643807 11

6-kantet hoved, 1/2 tommeisoleret Nøglestørrelse 12 mm	643807 12
6-kantet hoved, 1/2 tommeisoleret Nøglestørrelse 13 mm	643807 13
6-kantet hoved, 1/2 tommeisoleret Nøglestørrelse 14 mm	643807 14
6-kantet hoved, 1/2 tommeisoleret Nøglestørrelse 16 mm	643807 16
6-kantet hoved, 1/2 tommeisoleret Nøglestørrelse 17 mm	643807 17
6-kantet hoved, 1/2 tommeisoleret Nøglestørrelse 18 mm	643807 18
6-kantet hoved, 1/2 tommeisoleret Nøglestørrelse 19 mm	643807 19
6-kantet hoved, 1/2 tommeisoleret Nøglestørrelse 22 mm	643807 22
6-kantet hoved, 1/2 tommeisoleret Nøglestørrelse 24 mm	643807 24
6-kantet skruetrækkerindsats, 1/2 tommeisoleret sekskant 10 mm	643809 10
6-kantet skruetrækkerindsats, 1/2 tommeisoleret sekskant 5 mm	643809 5
6-kantet skruetrækkerindsats, 1/2 tommeisoleret sekskant 6 mm	643809 6
6-kantet skruetrækkerindsats, 1/2 tommeisoleret sekskant 8 mm	643809 8
Elektrikerskruetrækker til ligekærvisoleret Skærbredde b 10 mm	663301 10
Elektrikerskruetrækker til ligekærvisoleret Skærbredde b 2,5 mm	663301 2,5
Elektrikerskruetrækker til ligekærvisoleret Skærbredde b 3 mm	663301 3
Elektrikerskruetrækker til ligekærvisoleret Skærbredde b 3,5 mm	663301 3,5
Elektrikerskruetrækker til ligekærvisoleret Skærbredde b 4 mm	663301 4
Elektrikerskruetrækker til ligekærvisoleret Skærbredde b 5,5 mm	663301 5,5
Elektrikerskruetrækker til ligekærvisoleret Skærbredde b 6,5 mm	663301 6,5
Elektrikerskruetrækker til ligekærvisoleret Skærbredde b 8 mm	663301 8

Enkelpolet fasetester Skærbredde 3 mm	665050 3
Elektrikerskruetrækker til Phillipsisolert Krydskærvstørrelse 0	668631 0
Elektrikerskruetrækker til Phillipsisolert Krydskærvstørrelse 1	668631 1
Elektrikerskruetrækker til Phillipsisolert Krydskærvstørrelse 2	668631 2
Elektrikerskruetrækker til Phillipsisolert Krydskærvstørrelse 3	668631 3
Elektrikerskruetrækker til Phillipsisolert Krydskærvstørrelse 4	668631 4
Tangsortiment, 4 deleVDE-isoleret Antal tænger 4	700121 4
VandpumpetangVDE-greb Hel længde 250 mm	705746 250
Præcisionsafisolerer, trinløst indstillelig Til leder-Ø 016-08 mm	728501 016-08
Crimptang til kabeltyller Til ledertværsnit 10 mm <sup>2</sup>	729456 10
Lille kabelsaks Hel længde 160 mm	730100 160
Elektrikersaksmed tokomponent-greb og trådklipper Hel længde 140 mm	768802 140
SkiftenøglerVDE-isoleret Hel længde 200 mm	814006 200
Kabelkniv med kunststofgreb, klapbar Type 1F	844525 1F
Knækklingesæt, 10 stk., 18 mm "experience" antal 10	845010 10
Universalkniv med greb i trykstøbt zink18 mm Hel længde 160 mm	845039 160
Værkstedsvognmed skuffer med helt udtræk Antal skuffer 7	914705 7