

Garant GRIDLINE

**ESD-kabinet 24G til selvbestykning med skuffer, 20×20G, Højde, hus: 900mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972040 900
GTIN	4067263129622
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. **Til skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Kan låses centralt med stiftcylinderlås.

**Anvendelse:**

Skuffekabinet til individuel bestykning af ESD-Workstation nr. 972010 – 972015, højdejusterbar ESD-arbejdsplads nr. 972017 eller til ESD-filebænk nr. 972150 – 972195.

**Lakering:**

Korpus lysegråt som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

**Bemærk:**

- **Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende. Når kabinettet forsynes med skuffer, er det vigtigt, at skuffernes samlede fronthøjde svarer til kabinettets nyttehøjde.**
- **Kun én skuffe pr. kabinet med fronthøjde på 50 mm er mulig, og kun i den øverste position.**

**Teknisk beskrivelse**

Nytteøjde	800 mm
Dybde i G	26

Skuffer, nytteflade i G	20×20
Bredde	600 mm
Dybde	650 mm
Bredde i G	24
Højde	900 mm
Nyttehøjde for skuffer	800 mm
Vægt	23,6 kg
Cylinderlås	Modulær låseindsats
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænkabinet

## Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
-----------------------------------	-------------