

Garant GRIDLINE

ESD-skuffe, 20×20G, Skuffefronthøjde: 200mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972045 200
GTIN	4067263129684
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffer med 100 % helt udtræk i stabil stålkonstruktion og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Aluminiumsgribelister. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i intervaller på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm).

Passer til:

Alle ESD-kabinetter 24G.

Lakering:

Skuffekorpus og front lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

Bemærk:

Kun én skuffe pr. kabinet med fronthøjde på 50 mm er mulig, og kun i den øverste position.

Teknisk beskrivelse

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Fronthøjde	200 mm
Nyttedybde i G	20
Nyttedybde	500 mm
Nyttebredde	500 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Nyttehøjde	175 mm
Nyttebredde i G	20

Skuffeutræk (delvist/helt udtræk)	100 %
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	20×20G
Produkttype	Skuffe