

Garant GRIDLINE

ESD-skuffe, 20×20G, Skuffefronthøjde: 75mm**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 972045 75 |
| GTIN | 4067263129646 |
| Artikelklasse | 9GG |

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffer med 100 % helt udtræk i stabil stålkonstruktion og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Aluminiumsgribelister. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i intervaller på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm).

Passer til:

Alle ESD-kabinetter 24G.

Lakering:

Skuffekorpus og front lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

Bemærk:

Kun én skuffe pr. kabinet med fronthøjde på 50 mm er mulig, og kun i den øverste position.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------------|--------|
| Nyttedybde | 500 mm |
| Nyttebredde i G | 20 |
| Skuffer, nytteflade i G | 20×20 |
| Fronthøjde | 75 mm |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg |
| Nyttebredde | 500 mm |
| Nyttedybde i G | 20 |
| Nyttehøjde | 50 mm |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % |

| | |
|---------------------------------------|---------|
| elektrostatisk egenskab | EGB/ESD |
| Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G | 20×20G |
| Produkttype | Skuffe |