

Garant GRIDLINE

**ESD Vario-filebænk med kabinet, højde 850 mm, ESD-plade, 20×20G,
Pladelængde: 1500/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972161 1500/6
GTIN	4067263129714
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker 50 mm brede, med tværafstiver og holder til højdeindstilling i trin på 25 mm. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet, der kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Bordplade af 50 mm volumenledende spånplade. Overbelægning af ledende HPL-laminat EGB 0,8 mm. Underside med kontramarch af hvidt laminatmateriale. Antistatisk 3 mm ABS-limning hele vejen rundt. Med indvendigt liggende stålør som forstærkningsprofil.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Leveringsomfang:

1 × fodstykke, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

Lakering:

Kabinet og fodstykker lysegrå som RAL 7035, **ESD-pulverlakeret**.

Bemærk:

Central boring til jordingsmodul nr. 972827 str.INT2W på undersiden af ESD-bordpladen.

Jordingsmodul skal bestilles separat.

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Skuffekabinet, højde	800 mm
----------------------	--------

Skuffekabinet, bredde	600 mm
Højde	850 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	700 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Dybde	750 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Bredde	1500 mm
Serie	vario
Antal skuffer	6
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
ESD-skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	972035 100
ESD-skuffe Skuffefronthøjde 125 mm	972035 125
ESD-skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	972035 150
ESD-skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	972035 200
ESD-skuffe Skuffefronthøjde 50 mm	972035 50
ESD-skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	972035 75
ESD-kabinet 24G til selvbestykning med skuffer Højde, hus 800 mm	972040 800
ESD-bordplade Pladelængde 1500 mm	972160 1500
ESD-fodstykke Højde 800 mm	972180 800
Knudeblik Type 1	972195 1