

Garant GRIDLINE

**ESD-skuffe, 20×20G, Skuffefronthøjde: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972045 300
GTIN	4067263129707
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skuffer med 100 % helt udtræk i stabil stålkonstruktion og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Aluminiumsgribelister. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i intervaller på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm).

**Passer til:**

Alle ESD-kabinetter 24G.

**Lakering:**

Skuffekorpus og front lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

**Bemærk:**

Kun én skuffe pr. kabinet med fronthøjde på 50 mm er mulig, og kun i den øverste position.

**Teknisk beskrivelse**

Nyttehøjde	275 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Nyttebredde i G	20
Nyttebredde	500 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Nyttedybde i G	20
Fronthøjde	300 mm

Nyttedybde	500 mm
Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk)	100 %
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Skuffer, nyttebredde × nytteybde i G	20×20G
Produkttype	Skuffe