

Garant GRIDLINE

Hylde, Fronthøjde: 25mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	935110 25
GTIN	4067263125761
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i pladstål med tværstivere på undersiden. Standardhylde til ophængning. **Bæreevne 150 kg.**

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

- Hylde anvendes også som låsehylde i kombination med centrallåse nr. 935590, 935595. Den forberedes på opstillingsstedet til montering af stiftcylinderlåse i blændestykket.
- 25 mm høje hylder kan ikke kombineres med mellem- og slutstykker.

Teknisk beskrivelse

Brugsområde	Skuffereol
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	150 kg
Fronthøjde	25 mm
Hylde, udførelse	fast monteret hylde
Hylde, udførelse	lige hylde
Materialetykkelse	1,2 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Datablad

Bredde	703 mm
Dybde	575 mm
Bredde i G	26
Dybde i G	20
Produkttype	Hylde