

Garant GRIDLINE

Udtrækshylde 75 kg, 36×20G, Monteringshøjde: 75mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930764 75
GTIN	4067263125747
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Udtrækshylde med **100% helt udtræk**. Åben fortil, sidehøjde 46 mm, indbygningshøjde 75 mm. Uden udstansninger til gitterskillevægge.

Leveringsomfang:

Udtrækshylde komplet med hver 1 par førings Skinner.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Egner sig ikke til indbygning i mobile kabinetter.

Teknisk beskrivelse

Vægt	13,85 kg
med separat oplåsning af skuffer	nej
Monteringshøjde	75 mm
Brugsområde	Værktøjsskab
Nyttebredde i G	36
Skuffer, nytteflade i G	36×20
Nyttedybde i G	20
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg

Skuffeutræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	36×20G
Nyttebredde	900 mm
Nyttedybde	500 mm
Produkttype	Udtrækshylde