


Garant GRIDLINE

**Hylde slidset, Fronthøjde: 100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	935131 100
GTIN	4067263130024
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fremstillet i pladstål med tværstivere på undersiden. Er nødvendige, når hængslede låger/skydelåger monteres i kombination med skuffer. Dette er nødvendigt, da der kræves 50 mm under og over som anslag til de hængslede lågers/skydelågeres fremspring. **Bæreevne 200 kg.**

**Lakering:**

Lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret.**

**Bemærk:**

- **Hylde anvendes også som låsehylde i kombination med centrallåse nr. 935590, 935595. Den forberedes på opstillingsstedet til montering af stiftcylinderlåse i blændestykket.**
- **25 mm høje hylder kan ikke kombineres med mellem- og slutstykker.**

**Teknisk beskrivelse**

Fronthøjde	100 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	200 kg
Brugsområde	Skuffereol
Hylde, udførelse	fast monteret hylde
Hylde, udførelse	lige hylde
Hylde, udførelse	slidset hylde
Materialetykkelse	1,2 mm

Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredde	703 mm
Dybde	675 mm
Bredde i G	26
Dybde i G	24
Produkttype	Hylde