


Garant GRIDLINE

**Hylde slidset, Fronthøjde: 100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	935161 100
GTIN	4067263130055
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fremstillet i pladstål med tværstivere på undersiden. Er nødvendige, når hængslede låger/skydelåger monteres i kombination med skuffer. Dette er nødvendigt, da der kræves 50 mm under og over som anslag til de hængslede lågers/skydelågeres fremspring. **Bæreevne 200 kg.**

**Lakering:**

Lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret.**

**Bemærk:**

- **Hylde anvendes også som låsehylde i kombination med centrallåse nr. 935590, 935595. Den forberedes på opstillingsstedet til montering af stiftcylinderlåse i blændestykket.**
- **25 mm høje hylder kan ikke kombineres med mellem- og slutstykker.**

**Teknisk beskrivelse**

Fronthøjde	100 mm
Hylde, udførelse	fast monteret hylde
Hylde, udførelse	lige hylde
Hylde, udførelse	slidset hylde
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	200 kg
Brugsområde	Skuffereol
Materialetykkelse	1,2 mm

Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredde	1453 mm
Dybde	675 mm
Bredde i G	56
Dybde i G	24
Produkttype	Hylde