

**KOMET® findrejeindsats M302, Type: 20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	238310 20
GTIN	4047109082366
Artikelklasse	24J

Beskrivelse**Udførelse:**

Passer til: Nr. 268879 K10, 268877 BK6425, 268878 BK6425 , 268878 P25M og 268878 BK8425 .

Bemærk:

Anvendes med det passende finjusteringshoved B301.Passende vendeskærsplatter W30 venstre og W30/W57 i neutral udførelse.

Teknisk beskrivelse

passer til finjusteringshoved nr. 238301	39; 44
ISO-kode, vendeskærsplatte	TO.X 06T1..
Vendeplatteskruesæt	239653 6IP
Grovjusteringsvandring S	3,5 mm
Udv. Ø D ₁	12 mm
Nyttelængde L ₁	37,5 mm
Produkttype	Spindelværktøj

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil
6IP

674252 6IP

8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel
længde 50 mm

659874 50

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 6IP

239653 6IP