

**Garant****Skrueetrækkesæt, Antal dele: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

667533 10

GTIN

4067263129929

Artikelklasse

61F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ergonomisk formet **kraftskaft** med **Haptoprene**-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder.

**Dobbeltklinge** i krom-vanadium-speciallegering med højest mulig hårdhed og særlig sejhed. Forniklet og forkromet overflade. Sorte, nøjagtige spidser.

**Indhold:**

2 ligekærvklinger: 0,8×4 mm / 0,6×3,5 mm; 1,2×6 mm / 1×5 mm

1 klinge til Phillips: str. 1 / str. 2

1 klinge til Pozidriv: str. 1 / str. 2

2 klinger til Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25

2 klinger til sekskant: 2,5 / 3 mm; 4 / 5 mm

1 bitholder: 1 stk.

1 2K-skaft: 1 stk.

**Leveringsomfang:**

Inklusive tekstilrulletaske.

**Teknisk beskrivelse**

Drivprofil

Kærvskruetrækker

Drivprofil	Skruetrækkere til Phillips-skruer
Drivprofil	Pozidriv-skruetrækker
Drivprofil	unbrakonøgle
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Antal dele	10
Materiale, greb	2K-Haptoprene
Kappe, drejelig	nej
Skraldefunktion	nej
Syl med firkantklinge medfølger	nej
Teleskopgreb	nej
Produkttype	Skruetrækker