

**KOMET® findrejeindsats M302, Type: 30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	238310 30
GTIN	4047109082373
Artikelklasse	24J

**Beskrivelse****Udførelse:**

Passer til: Nr. 268880 BK6425, 268881 BK6425, 268881 BK8425, 268887 P25M, 268887 BK8425 og 268887 K10.

**Bemærk:**

**Anvendes med det passende finjusteringshoved B301.** Passende vendeskærsplatter W30 venstre og W30/W57 i neutral udførelse.

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	239653 8IP3
ISO-kode, vendeskærsplatte	TO.X 0902..
passer til finjusteringshoved nr. 238301	47; 56
Grovjusteringsvandring S	5 mm
Udv. Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	45 mm
Produkttype	Spindelværktøj

---

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil  
8IP

674252 8IP

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP3

239653 8IP3

8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel  
længde 50 mm

659874 50