

Stofklæbebånd UV-beständig, transparent, Bredde×længde (mm×m): 48X20**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083618 48X20
GTIN	4063565106507
Artikelklasse	08M

Beskrivelse**Udførelse:**

tesa® Ultra Power Clear er designet til både indendørs og udendørs brug. Takket være dens høje UV- og temperaturbestandighed kan den også anvendes under ekstreme vejrforhold og temperaturer fra -10 °C til +90 °C. Den gennemsigtige reparationstape er ideel til udendørsaktiviteter, men kan naturligvis også bruges til (midlertidige) reparationer i hjemmet.

Bemærk:

Udløbsdatoen på tesa®-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Teknisk beskrivelse

Længde	20 m
Bredde	48 mm
Trækstyrke	3,5 N/mm
Producentbetegnelse	4665
temperaturbestandig op til	-10 - 90 °C
Lagertemperatur	15 - 35 °C

Klæbekraft på stål	0,9 N/mm
Klæbemiddel	Syntesegummi
Klæbebåndstype	enkeltsidet
Farve	transparent
Lager luftfugtighed	50 - 70 %
Bæremateriale	PE-film
Stoffinhed	30 mesh
Strækevne	27 %
Med liner	nej
Tykkelse	0,17 mm
Produktnavnsegenskab	transparent
Produkttype	Klæbebånd