


**WNGA 080408, KBN05M, Type: ME**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255689 ME
GTIN	4960664599356
Artikelklasse	25H

**Beskrivelse**
**Udførelse:**

**MEGACOAT**-belagte CBN-vendeplatter. MultiEdge; 2 eller 3 skær pr. vendeplatte.

Type: KBN05M

Skærkantudførelse: ME

Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 200 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Skærkantudførelse	ME
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 200 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,2 mm/o

Type	KBN05M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	CBN
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNGA 080408
Antal skift/skær	3
Produktnavnsegenskab	KBN05M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
tør	egnet		