

**KOMET® findrejeindsats M302, Type: 50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	238310 50
GTIN	4047109082397
Artikelklasse	24J

**Beskrivelse****Udførelse:**

Passer til: Nr. 268883 BK6425, 268884 BK8425, 268888 P25M og 268888 BK8425.

**Bemærk:**

**Anvendes med det passende finjusteringshoved B301.** Passende vendeskærsplatter W30 venstre og W30/W57 i neutral udførelse.

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	239653 10IP
passer til finjusteringshoved nr. 238301	79; 93
ISO-kode, vendeskærsplatte	TO.X 1403..
Grovjusteringsvandring S	8 mm
Udv. Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	77,5 mm
Produkttype	Spindelværktøj

---

**Tilbehør**

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 10IP	239653 10IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP