

**VNGA 160408, KBN25M, Type: ME****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255682 ME
GTIN	4960664529971
Artikelklasse	25H

**Beskrivelse****Udførelse:**

**MEGACOAT**-belagte CBN-vendeplatter. MultiEdge; 2 eller 3 skær pr. vendeplatte.

Type: KBN25M

Skærkantudførelse: ME

Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 200 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 200 m/min
Skærkantudførelse	ME
Skæredybde $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,2 mm/o

Type	KBN25M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	CBN
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNGA 160408
Antal skift/skær	2
Produktnavnsegenskab	KBN25M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
kontinuerlig	betinget egnet		
uregelmæssig	egnet		
afbrudt	betinget egnet		
tør	egnet		