

**WNGA 080408, KBN25M, Type: MET****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255690 MET
GTIN	4960664530045
Artikelklasse	25H

Beskrivelse**Udførelse:**

MEGACOAT-belagte CBN-vendeplatter. MultiEdge Tough; 2 eller 3 skær pr. vendeplatte med speciel fasning til optimering af arbejdet ved afbrudte snit.

Type: KBN25M

Skærkantudførelse: MET

Skæredybde a_p : 0,1 - 0,3 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,2 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 180 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 180 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,2 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærkantudførelse	MET
Skæredybde a_p	0,1 - 0,3 mm

Type	KBN25M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	CBN
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNGA 080408
Antal skift/skær	3
Produktnavnsegenskab	KBN25M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
kontinuerlig	betinget egnet		
uregelmæssig	egnet		
afbrudt	betinget egnet		
tør	egnet		