

**KOMET® finjusteringshoved B301, Ø Dmin: 39mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 238301 39 |
| GTIN | 4047109005679 |
| Artikelklasse | 24B |

Beskrivelse**Udførelse:****Med ABS®-integration B301 og til montering af findrejeindsatserne M302.**

Det mindste tilspændingstrin er 0,002 mm i Ø via nonius. Central kølemiddeltilførsel helt frem til skæret.

Anvendelse:**Til udboring af Ø29,5 til 121 mm.**

Justering af findrejningsindsatsen i klemt tilstand for at opnå den højeste arbejdspræcision.

Bemærk:

Passende findrejeindsats nr. 238310 (M302) og vendeskærsplatter skal bestilles separat.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------|------------|
| ABS® skaft-Ø D _s | 32 |
| Anvendelse | 238310 20 |
| Min. Ø D _{min} | 39 |
| Udhængslængde L ₁ | 60 mm |
| Klemskruesæt | 249900 SW4 |
| Spindelområde Ø | 39 - 45 mm |
| Skaft | ABS |
| Bor anvendelse | Tværboring |

| | |
|------------------|----------------|
| Boranvendelse | Skrå udgang |
| Boranvendelse | Skrå forboring |
| Indvendig køling | ja |
| Produkttype | Spindelværktøj |

Tilbehør

| | |
|------------------------------------|-----------|
| KOMET® findrejeindsatsM302 Type 20 | 238310 20 |
|------------------------------------|-----------|