



## Lithium-ion-cellebatteri genopladelig, Type: AA2000



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081568 AA2000
GTIN	4013674193974
Artikelklasse	08C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Højkvalitets ANSMANN litium-batteri Micro AA med Safety Board for høj sikkerhed og integreret type-C-ladestik.

Det integrerede Safety Board beskytter mod overopladning, overbelastning, kortslutning og dybdeafledning. Nem opladning af akkuret med gængs type-C-ladekabel. En pc, en powerbank eller en USB-strømforsyning (5 V) kan bruges som strømforsyning. Akkuret kan også oplades med en litium-oplader (maks. 2,6 A ladestrøm). LED med ladestand på pluspolen. Blinker rødt under opladning. Når akkuret er fuldt opladet, lyser den konstant rødt. Maks. kontinuerlig afladestrøm 0,5 A; energiindhold 0,74 Wh.

#### Leveringsomfang:

4x Mignon AA litium-ion-akku type 2000 + 4-i-1 type-C-kabel.

### Teknisk beskrivelse

Akku-kapacitet	1800 mAh
genopladelig	ja
Batteritype	Mignon, AA

Kemisk opbygning	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	4
Batterispænding	1,5 V
International konstruktionsstørrelse	LR6
Produkttype	Akku