



Lithium-ion-cellebatteri gengenopladelig, Type: AAA500



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081568 AAA500
GTIN	4013674193967
Artikelklasse	08C

Beskrivelse

Udførelse:

Høj kvalitets ANSMANN litium-batteri Micro AAA med Safety Board for høj sikkerhed og integreret type-C-ladestik. Det integrerede Safety Board beskytter mod overopladning, overbelastning, kortslutning og dybdeafledning. Nem opladning af akkuret med gængs type-C-ladekabel. En pc, en powerbank eller en USB-strømforsyning (5 V) kan bruges som strømforsyning. Akkuret kan også oplades med en litium-oplader (maks. 2,6 A ladestrøm). LED med ladestand på pluspolen. Blinker rødt under opladning. Når akkuret er fuldt opladet, lyser den konstant rødt. Maks. kontinuerlig afladestrøm 2 A; energiindhold 3,26 Wh.

Leveringsomfang:

4x Micro AAA litium-ion-akku type 500 + 4-i-1 type-C-kabel.

Teknisk beskrivelse

Batterispænding	1,5 V
gengenopladelig	ja
Kemisk opbygning	Lithium-ion
Batteritype	Micro, AAA

Akku-kapacitet	400 mAh
Antal medfølgende akkuer	4
International konstruktionsstørrelse	LR3
Produkttype	Akku