


**HOLEX****HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance 90°, TiAlN, Udvendig Ø Dc: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG1582 10
GTIN	4067263133186
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Udførelse:****Som nr. 150182****Alle forsænkerer med 3 skær**, radial efterslibning.

Helslebne spånrum.

- **Præcise bearbejdningsresultater ved manuel og maskinel anvendelse.**
- **Vibrationsfri gang takket være ekstrem fordeling af ubalance på skærene giver flotte overflader.**
- **Optimale værktøjsstandtider takket være højeffektiv TiAlN-belægning.**
- **Høj processikkerhed takket være optimeret spånevakuering.**
- **Attraktivt forhold mellem ydelse og pris.**

**Anvendelse:**

Præcisionskonusforsænker til vibrationsrifremstilling af 90° forsænkninger.

**Teknisk beskrivelse**

mindste forsænker-Ø, til boring fra	2,5 mm
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M5
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm

Tilspænding $f$ i stål $< 500 \text{ N/mm}^2$	0,12 mm/o
Antal skær Z	3
Samlet længde L	50 mm
Udvendig $\emptyset$	10 mm
Skafttolerance	h9
Belægning	TiAlN
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS
Skalainddeling for forsænkerskær	ulige
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Farvering	grøn
Serie	Pro Steel
Produkttype	Trin- og konusforsænger

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	75 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	70 m/min	N
Stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	egnet	50 m/min	P
Stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	egnet	40 m/min	P
Stål $< 1100 \text{ N/mm}^2$	egnet	20 m/min	P
Stål $< 1400 \text{ N/mm}^2$	egnet	15 m/min	P
Stål $< 55 \text{ HRC}$	betinget egnet	8 m/min	H
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	egnet	18 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	egnet	15 m/min	M
Ti $> 850 \text{ N/mm}^2$	betinget egnet	12 m/min	S

GG (G)	egnet	20 m/min	K
CuZn	egnet	20 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

## Tilbehør

HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance90° Udvendig Ø Dc 10 mm	150182 10
HOLEX Pro Steel konusforsænkensæt nr. 150182 med kassette90° Antal forsænkere 6	150342 6
HOLEX Pro Steel konusforsænkensæt nr. 150182 med kassette90° Antal forsænkere 7	150342 7