


HOLEX

HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader 90°, TiAlN, Udvendig Ø Dc: 11,5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG1584 11,5
GTIN	4067263134565
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse

Udførelse:

Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning.

Helslebne spånrum.

- **Præcise bearbejdningsresultater ved manuel og maskinel anvendelse.**
- **Vibrationsfri gang takket være ekstrem fordeling af ubalance på skærene giver flotte overflader.**
- **Optimale værktøjsstandtider takket være højeffektiv TiAlN-belægning.**
- **Høj processikkerhed takket være optimeret spånevakuering.**
- **Attraktivt forhold mellem ydelse og pris.**

Skaft desuden med 3 spændeflader til anvendelse i patron med 3 bakker. **Som nr. 150184**

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænker til vibrationsfrifremstilling af 90° forsænkninger.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø	11,5 mm
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M6
Skaft-Ø D _s	8 mm
Skafttolerance	h9

Samlet længde L	56 mm
Antal skær Z	3
Tilspænding f i stål < 500 N/mm ²	0,12 mm/o
mindste forsænker-Ø, til boring fra	2,8 mm
Belægning	TiAlN
Konusforsænkervinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS
Skalainddeling for forsænkarskær	ulige
Standard	DIN 335 C
Skaft	Tre-spændefladeskaft med h9
Indvendig køling	nej
Farvering	grøn
Serie	Pro Steel
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	75 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	70 m/min	N
Stål < 750 N/mm ²	egnet	50 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	40 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	20 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	18 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	12 m/min	S
GG (G)	egnet	20 m/min	K

CuZn	egnet	20 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

Tilbehør

HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader 90° Udvendig Ø Dc 11,5 mm

150184 11,5

HOLEX Pro Steel konusforsænersæt med 3 spændeflader nr. 150184 med kassette 90° Antal forsænkere 6

150344 6

HOLEX Pro Steel konusforsænersæt med 3 spændeflader nr. 150184 med kassette 90° Antal forsænkere 7

150344 7