

**APKT 1003 PDER, HBM025, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2141 UNI
GTIN	4067263132561
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Passer til:**

HOLEX GG2123, GG2124 samt GARANT og HOLEX hjørnefræser 90° nr. 215800 – 215870.

**Indhold:**

50 × 215886 UNI

**Bemærk:**

Vejledende værdier for anvendelse

For  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 4,8$  mm.

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	APKT 1003 PDER
Type	HBM025
Skæremateriale	HM
Pladetykkelse	3,5 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Alu > 10% Si	betinget egnet	220 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	290 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	160 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	110 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	150 m/min	M
GG (G)	egnet	150 m/min	K
Uni	egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

APMT 100305 TR Type UNI

215880 UNI

APKT 1003 PDER Type UNI

215886 UNI