

**Garant****SEKT 1204 AFTN, HB735, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2143 UNI
GTIN	4067263132585
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Passer til:**

GARANT planfræser nr. 214200, nr. 214202 og nr. 214205.

**Indhold:**

50 × 214312 UNI

**Bemærk:**Vejledende værdier for  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p.maks.} = 3,5 \text{ mm}$ .**Teknisk beskrivelse**

Type	UNI
Indhold	50
Plattestyrke E	4,76 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SEKR 1203 AFTN
Type	HB735
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu > 10% Si	betinget egnet	450 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	280 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	260 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	240 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	45 m/min	S
GG (G)	betinget egnet	170 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

SEHT 1204 AFSN Type UNI

214310 UNI

SEKT 1204 AFTN Type UNI

214312 UNI