

**WNGA 080408, KBN35M, Type: MET****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255691 MET
GTIN	4960664544912
Artikelklasse	25H

**Beskrivelse****Udførelse:**

**MEGACOAT**-belagte CBN-vendeplatter. MultiEdge Tough; 2 eller 3 skær pr. vendeplatte med speciel fasning til optimering af arbejdet ved afbrudte snit.

Type: KBN35M

Skærkantudførelse: MET

Skæredybde  $a_p$ : 0,1 - 0,3 mm

Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 180 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærkantudførelse	MET
Skæredybde $a_p$	0,1 - 0,3 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 180 m/min
Tilspænding $f$	0,1 - 0,2 mm/o

Type	KBN35M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	CBN
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNGA 080408
Antal skift/skær	3
Produktnavnsegenskab	KBN35M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
afbrudt	egnet		
tør	egnet		