

HOLEX**Kopbørste INOX-tråd 0,30 mm, Børste-Ø D1: 80mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5732 80
GTIN	4067263136149
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølget tråd presset fast i stålenheden. Til anvendelse på vinkelslibere og stationære maskiner. Med **indvendigt gevind M14**.

Svarer til nr. 573205. Med **indvendigt gevind M14**.

Anvendelse:

Særligt egnet til bearbejdning af overflader, afgratning, rustfjernelse, polering, fjernelse af maling, grunder, lak, glødeskaller etc.

Teknisk beskrivelse

Gevind M	M14
maks. omdrejningstal	8500 min ⁻¹
Børste-Ø D ₁	85 mm
Besætningslængde H ₁	25 mm
Børstetykkelse	0,3 mm
Besætningsmateriale	INOX-tråd
Snoninger	bølget
Produkttype	Kopbørste

Tilbehør

KopbørstelNOX-tråd 0,30 mm Børste-Ø D1 80 mm

573205 80