

HOLEX**Fordelspakning kopbørste, ståltråd 0,35 mm, Børste-Ø D1: 100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5730 100
GTIN	4067263136170
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølget tråd presset fast i stålenheden. Til anvendelse på vinkelslibere og stationære maskiner.

Med **indvendigt gevind M14**.

Svarer til nr. 573005. Med **indvendigt gevind M14**.

Anvendelse:

Særligt egnet til bearbejdning af overflader, afgratning, rustfjernelse, polering, fjernelse af maling, grunder, lak, glødeskaller etc.

Teknisk beskrivelse

Gevind M	M14
maks. omdrejningstal	8500 min ⁻¹
Børste-Ø D ₁	100 mm
Børstetykkelse	0,35 mm
Besætningslængde H ₁	30 mm
Besætningsmateriale	Ståltråd
Produkttype	Kopbørste

Tilbehør

KopbørsteStåltråd 0,35 mm Børste-Ø D1 100 mm

573005 100