

Garant GRIDLINE

Udtræk til ophængning af varer 200 kg, 26×24G, Type: 90**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	998263 90
GTIN	4067263136040
Artikelklasse	91R

Beskrivelse**Udførelse:**

Udtræk med **100 % helt udtræk og udtræksskinner**. Åben fortil, sidehøjde 46 mm, indbygningshøjde 100 mm. Med 5 rør på tværs. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på gentagne gange. Med oplåsning af skuffen med én hånd.

Passer til:

Skuffereolanlæg, containerudstyr.

Leveringsomfang:

Udtræk komplet med hver 1 par føringskinner.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Ikke kompatibel med værktøjsskabe fra gruppe 93; kan kun monteres i skuffereolanlæg.

Teknisk beskrivelse

Brugsområde	Containerindretning
Nyttebredde i G	26
Nyttedybde i G	24
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Monteringshøjde	90 mm
Skuffer, nytteflade i G	26×24
Vægt	32 kg

Bæreevne i alt	200 kg
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	26×24G
Nyttebredde	650 mm
Nyttedybde	600 mm
Produkttype	Udtrækshylde