


HOLEX**Renseskive Ståltråd 0,50 mm, Børste-Ø D1×bortings-Ø d1 / gevind M:
115X22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5712 115X22
GTIN	4067263136194
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Lige rundbørste med glat tråd 0,50 mm, **snoet** og presset fast i stålenheden. **Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.**

Svarer til nr. 571203.

Anvendelse:

Til vanskelige børstearbejder som f.eks. fjernelse af valsehud, fjernelse af rust, fjernelse af slagger, oprivning, pudning af metaldele, også til rengøring af forskallingsbrædder.

Venstresnoet, for tidlige opdrejning undgås på sikker vis.

Teknisk beskrivelse

Antal snoninger	20
Børste-Ø D ₁	115 mm
Besætningslængde H ₁	24 mm
Borings-Ø d ₁	22 mm
maks. omdrejningstal	12500 min ⁻¹
Børstetykkelse	0,5 mm
Besætningsbredde L ₁	14 mm

Besætningsmateriale	Ståltråd
Produkttype	Renseskive

Tilbehør

RenseskiveStåltråd 0,50 mm Børste-Ø D1×bortings-Ø d1 / gevind M 115X22 mm	571203 115X22
--	---------------