

Garant**Flapskive long life CER, konisk, Ø 125 mm, Korn: 80****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | GG5225 80 |
| GTIN | 4067263136590 |
| Artikelklasse | GGN |

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Førsteklasses, selvslibende keramiske korn (CER) giver maksimal slibeydelse og et lavt pressetryk.**
- **Slibeaktiv belægning til afkølet slibning.**
- **Robust Polycotton-blandingsvæv giver optimal slidstyrke og stabilitet ved kantslibning.**
- **Ergonomisk og vibrationsdæmpende polyester-kunststoftallerken (kan rykkes tilbage).**
- **Bedste resultater på vinkelslibere med høj ydelse.**

long life - meget tæt lamelplacering giver **maksimal standtid**.

Svarer til 565225.

Anvendelse:

Universelle slibeopgaver, fladeslibning, bortslibningsopgaver og kantbearbejdning.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|----------|
| Formbeskrivelse | skrå |
| Indhold | 100 |
| Skive-Ø | 125 mm |
| Borings-Ø | 22,23 mm |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Korn | 80 |
| Slibemiddel | Keramiske korn (CER) |
| Slibemiddelforkortelse | Keramik |
| slibeaktiv, kølende belægning | ja |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % |
| Produktnavnsegenskab | Ø 125 mm |
| optimeret til materiale | INOX |
| Maks. omfangshastighed | 80 m/s |
| Produkttype | Flapskive |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg | betinget egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| CuZn | betinget egnet | | |
| Uni | egnet | | |
| tør | egnet | | |

Tilbehør

| | |
|----------------------------------------|-----------|
| Flapskivelong life CER, konisk Korn 80 | 565225 80 |
|----------------------------------------|-----------|