

Garant**Flapskive long life CER, konisk, Ø 115 mm, Korn: 80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5224 80
GTIN	4067263136552
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

- Førsteklasses, selvslibende keramiske korn (CER) giver maksimal slibeydelse og et lavt pressetryk.
- Slibeaktiv belægning til afkølet slibning.
- Robust Polycotton-blandingsvæv giver optimal slidstyrke og stabilitet ved kantslibning.
- Ergonomisk og vibrationsdæmpende polyester-kunststoftallerken (kan rykkes tilbage).
- Bedste resultater på vinkelslibere med høj ydelse.

long life - meget tæt lamelplacering giver **maksimal standtid**.

Svarer til 565224.

Anvendelse:

Universelle slibeopgaver, fladeslibning, bortslibningsopgaver og kantbearbejdning.

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	22,23 mm
Formbeskrivelse	skrå
Skive-Ø	115 mm
Korn	80

Indhold	100
Slibemiddel	Keramiske korn (CER)
Slibemiddelforkortelse	Keramik
slibeaktiv, kølende belægning	ja
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 115 mm
optimeret til materiale	INOX
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Flapskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	betinget egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Flapskivelong life CER, konisk Korn 80	565224 80
--	-----------