

**Garant****Flapskive long life ZA, konisk, Ø 125 mm, Korn: 80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5265 80
GTIN	4067263136804
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Førsteklasses zirkonkorund (ZA) giver maksimal slibeydelse.
- Robust polyester/bomuld-blandingsvæv giver optimal slidstyrke og stabilitet ved kantslibning.
- Stabil glasfiberskive giver optimalt pressetryk.
- Universelt egnet til stål og INOX.
- Bedste resultater på vinkelslibere med lav og høj ydelse.

**long life** - meget tæt lamelplacering giver **maksimal standtid**.

Svarer til 565265.

**Anvendelse:**

Universelle slibeopgaver, fladeslibning, bortslibningsopgaver og kantbearbejdning.

**Teknisk beskrivelse**

Indhold	100
Borings-Ø	22,23 mm
Korn	80
Skive-Ø	125 mm

Formbeskrivelse	skrå
Slibemiddel	Zirkonkorund (ZA)
Slibemiddelforkortelse	ZA
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
optimeret til materiale	INOX
optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Flapskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

Flapskivelong life ZA, konisk Korn 80	565265 80
---------------------------------------	-----------