

Garant**Skæreskive INOX EKSTRA SMAL, Skive-Ø / antal: 115/500****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5272 115/500
GTIN	4067263136958
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Specialtype til **INOX**.

Ny **high performance-udførelse** fremstillet efter den nyeste teknologi, der giver markante produktivitetsfordele og en fremragende skærefornemmelse. **Forbedret skæreydelse** takket være ru, frislubende sideflader, enestående standtid, **forbedrede forskæringsegenskaber**. Den lille skivetykkelse muliggør **hurtig** skæring **uden kraftanstrengelser med stor tidsbesparelse**. **Rene skæreflader, nærmest ingen gratdannelse**. Svarer til nr. 563272.

Specifikation:

A60R-BF.

Teknisk beskrivelse

Skive-Ø	115 mm
Indhold	500
Skivebredde	1 mm
Borings-Ø	22,23 mm
Specifikation	A60R-BF
Til materialetykkelse	3 - 5 mm

Formbeskrivelse	lige
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	INOX
Drevmaskine	Vinkelsliber
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
Uni	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Skæreskive, high performance-udførelseEKSTRA SMAL,
INOX Skive-Ø 115 mm

563272 115